

Đ1/4Đ°Đ3Đ°Đ•Đ, Đ1/2

1001play

Ñ†ĐµĐ°Đ3/4Đ2Ñ†Đ1 Đ¿Ñ€Đ, Đ1/2Ñ, ĐµÑ€ Tyso PRP-250 BI-B-U RS232/USB/LAN



ĐŸĐ ĐŽĐ“Đ Đ•ĐœĐœĐ• ĐŸĐŽ Đ•ĐŽĐ ĐœĐ~Đ ĐŽĐ’Đ•Đ•Đ~Đ® ĐŠĐ•ĐšĐŽĐ’ Đ’ ĐŸĐŽĐ”Đ•Đ ĐŽĐš!

ĐŁĐĐĐ•ĐŁĐ“Đ• ĐŸĐŽ ĐŁĐĐĐœĐ•Đ•ĐŽĐ’ĐšĐ•, Đ•Đ•ĐĐĐœĐ ĐŽĐ™ĐšĐ• ĐŸĐ Đ~Đ•ĐœĐ•Đ Đ•, Đ’Đ•ĐœĐŽĐ•ĐĐĐœĐ Đ•ĐĐĐ~Đ~ ĐŸĐ ĐŽĐ“Đ~ - 1000Ñ€Ñ†Đ±

Đ-ĐšĐŽĐ•ĐŽĐœĐ-ĐœĐ• ĐĐĐ’ĐŽĐ• Đ’Đ Đ•ĐœĐ~

ĐŸÑ€Đ, Đ1/2Ñ, ĐµÑ€ Ñ†ĐµĐ°Đ3/4Đ2 Tyso PRP-250 BI-B-U RS232/USB/LAN Đ°Đ2Ñ, Đ3/4Đ3/4Đ±Ñ€ĐµĐ•Đ°Đ°.
ĐŸÑ€Đ, Đ1/2Ñ, ĐµÑ€ Ñ†ĐµĐ°Đ3/4Đ2Tyso PRP-250 BI-B-U RS232/USB/LAN â€” POS-Đ¿Ñ€Đ, Đ1/2Ñ, ĐµÑ€ Đ°Đ3/4Đ1/4Đ¿Đ°Đ1/2Đ, Đ, Tyso, Ñ•Đ3/4 Ñ•Ñ, Đ3/4Đ»ÑœĐ1/2Ñ†Đ1/4 Đ’Đ, Đ•Đ°Đ1Đ1/2Đ3/4Đ1/4 Đ, Đ1/4Đ°Đ»Đ3/4Ñ†Ñ†Đ1/4Đ1/2Ñ†Đ1/4 Đ1/4ĐµÑ...Đ°Đ1/2Đ, Đ•Đ1/4Đ3/4Đ1/4, Đ2Ñ†Ñ•Đ3/4Đ°Đ3/4Đ°Đ°Ñ†ĐµÑ†Ñ, Đ2ĐµĐ1/2Đ1/2Đ3/4Đ1 Đ¿ĐµÑ†Đ°Ñ, ÑœÑŽ, Đ3/4Ñ, Đ»Đ, Ñ†Đ1/2Đ3/4 Đ2Đ¿Đ, Ñ†ĐµÑ, Ñ•Ñ• Đ2 Đ3/4Đ°Ñ€Ñ†Đ†Đ°ÑŽÑ%Ñ†ÑŽ Đ3/4Đ±Ñ•Ñ, Đ°Đ1/2Đ3/4Đ2Đ°Ñ†. ĐŽĐ±Đ3/4Ñ€Ñ†Đ’Đ3/4Đ2Đ°Đ1/2 Ñ•Đ, Ñ•Ñ, ĐµĐ1/4Đ1/2Đ3/4Đ1 Đ¿Đ»Đ°Ñ, Đ3/4Đ1, Đ°Đ3/4Ñ, Đ3/4Ñ€Đ°Ñ• Đ°Đ3/4Đ1/4Đ±Đ, Đ1/2Đ, Ñ€Ñ†ĐµÑ, USB, Đ¿Đ3/4Ñ•Đ»ĐµĐ’Đ3/4Đ2Đ°Ñ, ĐµĐ»ÑœĐ1/2Đ3/4Đµ Đ, LAN-Ñ•Đ3/4ĐµĐ’Đ, Đ1/2ĐµĐ1/2Đ, Đµ. Đ’ Đ°Đ3/4Đ1/4Đ¿Đ»ĐµĐ°Ñ, Đµ Đ, Đ’Ñ•Ñ, Ñ, Đ3/4Đ»ÑœĐ°Đ3/4 Ñ†Đ1/2Ñ†Ñ€ Đ¿Đ3/4Đ’ USB.

ĐŽÑ•Đ3/4Đ±ĐµĐ1/2Đ1/2Đ3/4Ñ•Ñ, Đ, Tyso PRP-250:

- ĐšĐ3/4Đ1/4Đ¿Đ°Đ°Ñ, Đ1/2Ñ†Đ1 Đ’Đ, Đ•Đ°Đ1Đ1/2;
- ĐŸÑ€Đ3/4Ñ•Ñ, Đ°Ñ• Đ•Đ°Đ3Ñ€Ñ†Đ•Đ°Đ° Đ±Ñ†Đ1/4Đ°Đ†Đ1/2Đ3/4Đ1 Đ»ĐµĐ1/2Ñ, Ñ•;
- Đ•Đ2Ñ, Đ3/4Đ3/4Đ±Ñ€ĐµĐ•Đ°Đ°: Đ¿Đ3/4Đ»Đ1/2Đ°Ñ• Đ, Đ»Đ, Ñ†Đ°Ñ•Ñ, Đ, Ñ†Đ1/2Đ°Ñ•;
- ĐŸĐ3/4Ñ€Ñ, Đ’ĐµĐ1/2ĐµĐ†Đ†Đ1/2Đ3/4Đ3/4 Ñ•Ñ%Đ, Đ°Đ° (RJ-11);
- ĐœÑ†Đ»ÑœÑ, Đ, -Đ, Đ1/2Ñ, ĐµÑ€Ñ, ĐµĐ1Ñ• (RS-232, LAN, USB).

ĐœĐµÑ...Đ1/2Đ, Ñ†ĐµÑ•Đ°Đ, Đµ Ñ...Đ°Ñ€Đ°Ñ, ĐµÑ€Đ, Ñ•Ñ, Đ, Đ°Đ, Tyso PRP-250
ĐœĐµÑ, Đ3/4Đ’ Đ¿ĐµÑ†Đ°Ñ, Đ, :Â Â Â Đ¿Ñ€Ñ•Đ1/4Đ°Ñ• Ñ, ĐµÑ€Đ1/4Đ3/4Đ¿ĐµÑ†Đ°Ñ, Ñœ

ĐjĐ°Đ¾Ñ€Đ¾Ñ•Ñ,ÑŒ Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ,Đ, :Â Â Â 250 Đ¼Đ¼/Ñ•ĐµĐ°
ĐœĐ°Đ°Ñ•Đ, Đ¼Đ°Đ»ÑŒĐ½Đ°Ñ• ÑˆĐ, Ñ€Đ, Đ½Đ° Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ,Đ, :Â Â Â 79.5 Đ¼Đ¼ Â± 0.5 Đ¼Đ¼
Đ-Ñ,Ñ,ĐµĐ°Ñ,Đ, Đ²Đ½Đ°Ñ• ÑˆĐ, Ñ€Đ, Đ½Đ° Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ,Đ, :Â Â Â 72 Đ¼Đ¼
ĐŒĐ¾Đ»Ñ‰Đ, Đ½Đ° Đ±ÑƒĐ¼Đ°Đ³Đ, :Â Â Â 0,06 ~ 0,08 Đ¼Đ¼
Đ ĐµÑ•ÑƒÑ€Ñ• Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ,Đ°ÑŒÑ‰‰ĐµĐ¹ Đ³Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đ°Đ, :Â Â Â 100 Đ°Đ¼
ĐˆĐ½Ñ,ĐµÑ€Ñ,ĐµĐ¹Ñ•:Â Â Â RS-232,LAN,USB
ĐŸĐ¾Ñ€Ñ, Đ¿Đ¾ĐˆĐ»ÑŒÑ‡ĐµĐ½Đ,Ñ• ĐˆĐµĐ½ĐµĐ¶Đ½Đ¾Đ³Đ¾ Ñ•Ñ‰‰Đ,Đ°Đ° (RJ-11)
ĐjĐ,Ñ•Ñ,ĐµĐ¼Đ° Đ°Đ¾Đ¼Đ°Đ½Đˆ Đ¿ĐµÑ‡Đ°Ñ,Đ, :Â Â Â ESC/POSÑ€Đ,Ñ,Ñ,ÑˆÂ Â Â UPC-A/UPC-E/
JAN 13(EAN 13) /JAN 8 (EAN 8) /CODE 39/ITF /CODABAR/CODE 93 /CODE 128
Đ•ĐˆĐ°Đ¿Ñ,ĐµÑ€ Đ¿Đ,Ñ,Đ°Đ½Đ,Ñ•Â Â Â ĐˆÑ...Đ¾Đˆ: 110Đˆ ~ 220Đˆ, 50~60 ĐˆÑ†
ĐˆÑˆ...Đ¾Đˆ: 24Đˆ / 2Đ•
Đ Đ°Đ±Đ¾Ñ‡Đ°Ñ• Ñ,ĐµĐ¼Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ,ÑƒÑ€Đ°:Â Â Â 0 ~ 45Â°C, Đ²Đ»Đ°Đ¶Đ½Đ¾Ñ•Ñ,ÑŒ 10~80%
ĐŒĐµĐ¼Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ,ÑƒÑ€Đ° Ñ...Ñ€Đ°Đ½ĐµĐ½Đ,Ñ•:Â Â Â -10~60Â°C, Đ²Đ»Đ°Đ¶Đ½Đ¾Ñ•Ñ,ÑŒ 10~90%
ĐˆĐ°Đ±Đ°Ñ€Đ,Ñ,Đ½ÑˆĐµ Ñ€Đ°Đ-Đ¼ĐµÑ€Ñˆ, Đ¼Đ¼:Â Â Â 140 x 202 x 149

[ĐˆĐ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ‡Đ,Ñ• Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾ĐˆĐ°Đ²Ñ‡Đµ](#)

ĐœĐ½ĐµĐ½Đ,Ñ• Đ¿Đ¾Đ°ÑƒĐ¿Đ°Ñ,ĐµĐ»ĐµĐ¹: Đ•Ñ‰‰Đµ Đ½ĐµÑ, Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ,Đ¹ Đ¾Đ± Ñ•Ñ,Đ¾Đ¼
Ñ,Đ¾Đ²Đ°Ñ€Đµ.
ĐŸĐ¾Đ¶Đ°Đ»ÑƒĐ¹Ñ•Ñ,Đ°, Đ²Đ¾Đ¹ĐˆĐ,Ñ,Đµ, Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñˆ Đ¾Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,ÑŒ Ñ•Đ²Đ¾Đµ
Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ,Đµ.